

## 기술 데이터 시트

### 고정 부품

품목 번호: 50146225

BT 708M-APCXL

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                |
|------------|----------------|
| 시리즈        | BT 7xx         |
| 적합한 제품 그룹  | 스위칭 라이트 커튼     |
|            | 측정용 라이트 커튼     |
| 적합한 적용 대상: | 라이트 커튼 CML700i |
|            | 라이트 커튼 CSL 505 |
|            | 라이트 커튼 CSL 710 |

연결

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 연결     | 1 개수                    |
| 연결 1   |                         |
| 기능     | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) |
|        | 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1)   |
|        | 전원 공급                   |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블          |
| 케이블 길이 | 200 mm                  |
| 덮개 재료  | PUR                     |
| 케이블 색상 | 흑색                      |
| 와이어 개수 | 5 선                     |
| 나사 크기  | M12                     |
| 유형     | Male                    |
| 재료     | 금속                      |
| 핀 개수   | 5 핀                     |
| 엔코딩    | A-코딩됨                   |

기술 데이터

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금           |
| 순중량            | 5,015 g             |
| 고정 부품 버전       | 크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치 |
| 고정 방식, 시스템 측   | M8 보어 홀이 있는 마운팅 암   |
| 고정 방식, 장치 측    | 마운팅 암이 사전 설치됨       |
| 작용 길이          | 800 mm              |
| 고정 부품 재료       | 강철                  |
| 진동 감쇠          | 아니요                 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

전기 연결

연결 1

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 기능     | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) |
|        | 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1)   |
|        | 전원 공급                   |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블          |
| 케이블 길이 | 200 mm                  |
| 덮개 재료  | PUR                     |
| 케이블 색상 | 흑색                      |
| 와이어 개수 | 5 선                     |
| 나사 크기  | M12                     |
| 유형     | Male                    |
| 재료     | 금속                      |
| 핀 개수   | 5 핀                     |
| 엔코딩    | A-코딩됨                   |

전기 연결

| 핀 | 핀 지정    | 와이어 색상 |
|---|---------|--------|
| 1 | +24V    | 적색     |
| 2 | n.c.    | -      |
| 3 | GNDIN   | 청색     |
| 4 | SWIN 1  | 황색     |
| 5 | SWOUT 1 | 흰색     |

Leuze

