
Scheda tecnica dati
Cavo di collegamento
Cod. art.: 50143054
KD PL-M12-5A-P0-100



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici

IP 67 IP 65 IP 69K

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	MD 748i

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	50 V CA / 60 V CC

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica L
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Sezione del conduttore	1,5 mm²
Colore della guaina	Grigio
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	8 mm
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale della guaina	PUR
Isolamento del conduttore	PP
Idoneità per catena portacavi	Sì
Velocità di traslazione	Max. 5 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 50 m/s²

Dati meccanici

Peso netto	969 g
Cicli di curvatura	10.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min.	Min. 7,5 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min.	Min. 4 x diametro del cavo

Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile	-30 ... 90 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa	-40 ... 90 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K
	IP 65
Omologazioni	c UL US

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Collegamento elettrico

Collegamento 1


Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica L
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

Pin	Colore del conduttore
1	Marrone
2	Bianco
3	Blu
4	Nero
5	Grigio



Schemi elettrici

Schema di cablaggio



a Trefolo marrone
b Trefolo bianco
c Trefolo nero
d Trefolo blu
e Trefolo grigio