

Technisch gegevensblad

Set diagnose

Art.-nr.: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MD12
Geschikt voor	IO-Link sensoren

Functies

Functies	Configureer- en testapparaat
----------	------------------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	DC

Interface

Type	USB
------	-----

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Configuratie-interface Spanningsvoorziening
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	41 mm x 24 mm x 70 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Nettogewicht	100 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 80 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 20
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Configuratie-interface Spanningsvoorziening
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

Bediening en display

LED

Display

Verklaring

1	groen, permanent aan	IO-Link communicatie
---	----------------------	----------------------

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
2	geel, permanent aan	Statusweergave
3	rood, permanent aan	Diagnoseweergave
4	geel, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig