Karta danych technicznych
Stacja bazowa
Nr art.: 50155849
Base-H IT 2105i



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Wskazówki

IP 51

Bluetooth

Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Stacja bazowa
Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 2105i

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	4,5 ... 5,5 V, DC
Technologia akumulatora	Styki ładowania

Interfejs

Rodzaj	PS/2
	RS 232
	USB

Przyłącze

Liczba przyłączy	3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth	Klasa 1
Wersja Bluetooth	4.2

Przyłącze 1

Funkcja	Interfejs danych
	Interfejs konfiguracyjny
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	RJ41

Przyłącze 2

Funkcja	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Gniazdo dla wtyczki jack

Przyłącze 3

Rodzaj przyłącza	Bluetooth

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	102 mm x 80 mm x 250 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego	UL 94-V0
Masa netto	373 g

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-40 ... 70 °C
Wysokość spadku	1 m
Pomiary w odniesieniu do	Podłoga betonowa

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65

Klasyfikacja


Numer taryfy celnej	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Funkcja	Interfejs danych
	Interfejs konfiguracyjny
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	RJ41

Pin	Obsadzenie pinów
1	Ekranowanie
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Przyłącze elektryczne

Przyłącze 2

Funkcja	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Gniazdo dla wtyczki jack
Średnica	5,4
Liczba pinów	2 -pin

Przyłącze 3

Funkcja	Interfejs danych
	Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza	Bluetooth

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	czerwony, 1x migające	Transfer danych aktywny
	czerwony, światło ciągłe	Gotowość do pracy
2	zielony, migające	Proces ładowania aktywny
	zielony, światło ciągłe	Akumulator naładowany

Wskazówki

Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.