Hoja técnica
Estación base
Código: 50155849
Base-H IT 2105i



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas

IP 51

Bluetooth

Derechos a modificación técnica reservados

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Estación base
Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 2105i

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	4,5 ... 5,5 V, CC
Tecnología de batería	Contactos de carga

Interfaz

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Conexión

Número de conexiones	3 Unidad(es)
Bluetooth, alcance	Clase 1
Bluetooth, versión	4.2

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
Tipo de conexión	RJ41

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión
Tipo de conexión	Conector jack hembra

Conexión 3

Tipo de conexión	Bluetooth

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	102 mm x 80 mm x 250 mm
Carcasa de plástico	UL 94-V0
Peso neto	373 g

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 70 °C
Altura de caída	1 m
Mediciones referidas a	Suelo de hormigón

Certificaciones

Índice de protección	IP 65

Clasificación


Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
Tipo de conexión	RJ41

Pin	Asignación de pines
1	Blindaje
2	ID de cable
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Conexión eléctrica

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión
Tipo de conexión	Conector jack hembra
Diámetro	5,4
Número de polos	2 polos

Conexión 3

Función	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
Tipo de conexión	Bluetooth

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Rojo, 1 parpadeante	Transmisión de datos activa
	Rojo, luz continua	Disponibilidad
2	Verde, parpadeante	Proceso de carga activo
	Verde, luz continua	Batería cargada

Notas

¡Atención al uso conforme!



- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

Derechos a modificación técnica reservados