Fiche technique
Bloc d'alimentation
Art. n°: 50155852
NT Base IT 2105i



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Bloc d'alimentation
Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 2105i

Données électriques

Type	Alimentation enfichable
Sortie	5 V DC, 3 A
Entrée	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur : UE, UK, US, AUS (fonction : entrée en tension)

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur : 3,45 mm (fonction : sortie en tension)

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Poids net	215 g

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur : UE, UK, US, AUS (fonction : entrée en tension)

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur : 3,45 mm (fonction : sortie en tension)