Technisches Datenblatt
Netzteil
Art.-Nr.: 50155852
NT Base IT 2105i



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten

Art	Netzteil
Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 2105i

Elektrische Daten

Art	Steckernetzteil
Ausgang	5 V DC, 3 A
Eingang	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	2 St.
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Stecker: EU, UK, US, AUS (Funktion: Spannungseingang)
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Stecker: 3,45 mm (Funktion: Spannungsausgang)

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Nettogewicht	215 g

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Stecker: EU, UK, US, AUS (Funktion: Spannungseingang)

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Stecker: 3,45 mm (Funktion: Spannungsausgang)