

Karta danych technicznych

Ośłona okrywająca

Nr art.: 50148549

AC IVS 1048-RED

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wykresy



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Oslona okrywajaca z filtrem pasmowym swiatla czerwonego
	Oslona okrywajaca z filtrem pasmowym swiatla czerwonego
Przeznaczony dla	IVS 1000i & DCR 1000i

Dane optyczne

Długość fal świetlnych	635 nm
Transmisja	615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%)
Kąt padania AOI	0 ... 15 °
Wskazówka	Oslony okrywajacej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez oslony okrywajacej wynosi IP40.

Dane mechaniczne



Konstrukcja	Pierścień
Grubość	1 mm
Średnica zewnętrzna	11,8 mm
Masa netto	1 g
Kolor obudowy	czerwony
Materiał	BOROFLOAT®

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



WSKAZÓW Filtr jest umieszczany pośrodku oslony okrywajacej

KA

A

Uchwyt filtra

Wykresy

Charakterystyka przepustowa

