技術データシート

セーフティ・ ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 72100106

ELC105T17-600



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ

仕様書

基本仕様

シリーズ	ELC150
デバイス種類	トランスミッタ
含む	ブラケット 2個
アプリケーション	指保護

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
可使時間 T_M	20 年, EN ISO 13849-1

保護フィールド仕様

分解能	17 mm
保護領域高さ	600 mm
検出範囲	0.5 ... 6 m

光学的仕様

同期	トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源	LED, 赤外線
波長	940 nm
送信信号形式	パルス化
LED リスクグループ	分類外 (EN 62471:2008に準拠)

電気的仕様

サプレッサ	短絡保護
	過電圧保護

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大	50 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	300 mm
シースの素材	PUR
心線数	4 -芯
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	4 -極

伝導特性

許容ケーブル断面、典型値	0.25 mm²
接続ケーブル長、最大	25 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大	20 Ω

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	34.7 mm x 615 mm x 35.4 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ	亜鉛ダイカスト
正味重量	910 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	取り付けブラケット
	溝に取付け

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %

認証


保護等級	IP 65
保護等級	III
認可	c UL US
	KCs
	TÜV南
耐震性	50 m/s²
US特許	US 6,418,546 B

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



L　保護領域長さ


電気的接続

コネクタ 1

機能	マシンインターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	300 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	4 -芯
心線断面	0.2 mm²
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	4 -極
コーディング	A コード


電気的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	茶色
2	n.c.	白
3	0 V	青
4	n.c.	黒色



回線図

接続図 トランスミッタ



操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	赤、点滅	エラー
	点滅連続2回 オン/オフ (250 ms)、続いてポーズ (750 ms)	コネクタエラー
	赤、点滅、10 Hz	デバイスエラー
2	オフ	デバイスオフ
	オン	デバイスオン

適したレシーバ

	製品番号	名称	製品	説明
	72101106	ELC150R17-600	セーフティ・ ライトカーテンレシーバ	保護領域高さ: 600 mm 応答時間: 9.3 ms コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 金属, 4 -極, 300 mm, PUR

製品キー

製品名： ELC1yyzaa-hhhh

ELC	セーフティライトカーテン
1	1 : ELC150
yy	00: トランスミッタ 50 : レシーバ - 自動リスタート
z	デバイス種類 T: トランスミッタ R: レシーバ
a	分解能 14: 14 mm 17: 17 mm 30F: 30 mm
hhhh	保護領域高さ 300 … 1500: 300 mm ~ 1500 mm

注意

利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意

目的にかなったご利用にご注意ください！


- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・ コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

取り付け技術-その他


	製品番号	名称	製品	説明
	424439	BT-2P45	ブラケット	含む: 2個 BT-P45 穴あけ 1: M6 穴あけ 2: M6 取り付け部のモデル: ホルダークランプ 取り付け、設備側: 溝に取付け 取り付け、デバイス側: 溝に取付け 取り付け部の種類: クランプ可, デバイスタワー UDC-S2、DC-S2への取り付けに適合 素材: 金属

Leuze

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	424432	BT-2SB05	ブラケットセット	含む: 2個 BT-SB05 取り付け部のモデル: ホルダークランプ 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可, 側面のリップ溝 取り付け部の種類: 旋回可 スイベル範囲: -8 ... 8 ° 素材: 金属

サービス

	製品番号	名称	製品	説明
	S981050	CS40-I-140	安全検査	詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。 条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。
	S981046	CS40-S-140	初期導入サポート	詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。