

技術データシート

セーフティセンサ 投光器 セット

製品番号: 426244

MLD500-T3L-UDC-1300-S2-P

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したレシーバ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	66502200	MLD500-T3L	マルチビーム-セーフティ ライトバリア トランスミ ッタ	特別モデル: 一体型レーザーアライメントアシスト 検出範囲: 0.5 ... 50 m ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極
	1	426187	PSC-1300-S2	保護スクリーン	適している: デバイスタワー UDC-S2、DC-S2 外寸: 1,280 mm 素材: PMMA、グレー
	1	549852	UDC-1300-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保 護, 調整可、3方向 外寸: 160 mm x 1,360 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 1,300 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLD-UDC
デバイス種類	トランスミッタ
特別モデル	
特別モデル	一体型レーザーアライメントアシスト
機能	
一体型レーザーアライメントアシスト	はい
一体型ステータスインジケータ	いいえ
パラメータ	
タイプ	4, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユ ニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL	3, IEC 61508、適切なテスト監視ユ ニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユ ニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849
保護フィールド仕様	
検出範囲	0.5 ... 50 m

光学的仕様	
ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm
機械的仕様	
重量	9,560 g
デバイスタワーに	はい
脚なしのタワー高	1,300 mm
認証	
分類	
関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

適したレシーバ

	製品番号	名称	製品	説明
	426245	MLD510-R3L-UDC-1300-S2-P	セーフティセンサ 受光器 セット	特別モデル: レーザーアライメントアシスト用反射ユニット ビーム間隔: 400 mm

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。