Folha de dados técnicos
Estação base
N.º do art.: 50155851
Base-H IT 1962g-WC



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Notas

IP 51

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Estação base
Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1962g-WC

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B	4,5 ... 5,5 V, CC
Tecnologia de acumulador	Contatos de carga

Interface

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Conexão

Número de conexões	3 Unid.
Alcance Bluetooth	Classe 1
Versão Bluetooth	4.2

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	RJ41

Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector fêmea jack

Conexão 3

Tipo de conexão	Bluetooth

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	74 mm x 78 mm x 211 mm
Carcaça plástico	UL 94-V0
Peso líquido	215 g

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	5 ... 35 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	0 ... 50 °C
Altura de queda	1,8 m
Medições com relação a	Piso de concreto

Certificações

Grau de proteção	IP 41

Classificação


Número da pauta aduaneira	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	RJ41

Pino	Ocupação de pinos
1	Blindagem
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Conexão elétrica

Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector fêmea jack
Diâmetro	5,4
Número de polos	2 polos

Conexão 3

Função	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	Bluetooth

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Vermelho, 1x piscando	Transmissão de dados ativa
	Vermelho, luz contínua	Pronto para operar
2	Verde, piscando	Processo de carga ativo
	Verde, luz contínua	Acumulador carregado

Notas

Respeitar a utilização prevista!



- O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.