Fiche technique
Station de base
Art. n°: 50155850
Base-H IT 1962g



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Remarques

IP 51

Bluetooth

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Station de base
Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1962g

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	4,5 ... 5,5 V, CC
Technologie d'accumulateur	Contact de charge

Interface

Type	PS/2
	RS 232
	USB

Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
Portée Bluetooth	Classe 1
Version Bluetooth	4.2

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	RJ41

Connexion 2

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Douille jack

Connexion 3

Type de connexion	Bluetooth

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	74 mm x 78 mm x 211 mm
Boîtier en plastique	UL 94-V0
Poids net	215 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	5 ... 35 °C
Température ambiante, stockage	0 ... 50 °C
Hauteur de chute	1,8 m
Mesures par rapport à	Sol en béton

Certifications

Indice de protection	IP 41

Classification


Numéro de tarif douanier	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	RJ41

Broche	Affectation des broches
1	Blindage
2	ID câble
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Raccordement électrique

Connexion 2

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Douille jack
Diamètre	5,4
Nombre de pôles	2 pôles

Connexion 3

Fonction	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	Bluetooth

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Rouge, clignotant 1x	Transmission de données active
	Lumière rouge permanente	État prêt au fonctionnement
2	Verte clignotante	Chargement actif
	Lumière verte permanente	Accumulateur chargé

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.