

Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50130459

E4-MP1-250

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten		Zertifizierungen	
Serie	E4	Schutzart	IP 66
Anschluss		Klassifikation	
Anschluss 1		Zolltarifnummer	85318070
Art des Anschlusses	Klemme	ECLASS 5.1.4	27371234
Art der Klemme	Push-In Technik	ECLASS 8.0	27371234
Mechanische Daten		ECLASS 9.0	27371234
Bauform	zylindrisch	ECLASS 10.0	27371234
Abmessung (Ø x L)	40 mm x 284 mm	ECLASS 11.0	27371234
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff	ECLASS 12.0	27371234
	Metall	ECLASS 13.0	27371234
Farbe Gehäuse	schwarz	ECLASS 14.0	27371234
Ausführung des Befestigungsteils	Fußmontage	ECLASS 15.0	27371234
Art der Befestigung, anlagenseitig	schraubbar / horizontal	ETIM 5.0	EC001259
Kalottenmodule	5 Stück max.	ETIM 6.0	EC001259
Modulaufnahme	einseitig	ETIM 7.0	EC001259
Anzahl Endkappen	1 St.	ETIM 8.0	EC001259
		ETIM 9.0	EC001259
		ETIM 10.0	EC001259
Umgebungsdaten			
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... 60 °C		

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Push-In Technik

Hinweise

 Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!	
	- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz. - Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen. - Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.
 Bei UL-Applikationen:	
	Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.

Zubehör

Muting - Montagesysteme

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50142896	A7-MW2	Signalsäulenelement	Bauform: L-Form Ausführung: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung

Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50130454	E4-V1-BZ1	Signalsäulenelement	Signalgebung: akustisch Stromaufnahme, max.: 39 mA Bauform: zylindrisch Durchmesser: 40 mm Befestigung: Bajonettsystem Bedienelemente: Dip-Schalter Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66 Tonart: Dauer- oder Pulston Schalldruck: 80 dB Tonanzahl: 1 St.
	50130449	E4-V1-DB-R	Signalsäulenelement	Signalgebung: optisch Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC Stromaufnahme, max.: 32 mA Bauform: zylindrisch Durchmesser: 40 mm Befestigung: Bajonettsystem Leuchtmittel: LED/24V Signalbild: Blinklicht Kalottenfarbe: rot Abstrahlwinkel: 360° Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Signalsäulenelement	Signalgebung: optisch Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC Stromaufnahme, max.: 27 mA Bauform: zylindrisch Durchmesser: 40 mm Befestigung: Bajonettsystem Leuchtmittel: LED/24V Signalbild: Dauerlicht Kalottenfarbe: rot Abstrahlwinkel: 360° Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C Schutzart: IP 66

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.