

Hoja técnica Transponder

Código: 50102915

TFM 02 1125.220

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos	
Serie	TFM
Apropiado para	RFM
Chip	TagIT HFI
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz

Datos eléctricos	
Datos de potencia	
Tamaño de memoria	256 B
Bloque de memoria	64 Unidad(es)

Certificaciones	
Sistema de normas vigentes	ISO 15693

Datos mecánicos	
Diseño	Disco
Espesor	3 mm
Diámetro externo	22 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	PC
Peso neto	2 g


Datos ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 120 °C

Certificaciones	
Índice de protección	IP 68

Clasificación	
Número de arancel	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Notas

¡Atención al uso conforme!

- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

Para más información

- Es posible que el alcance se vea notablemente reducido por la presencia de metal en el campo de lectura.