

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50134931

MK 338

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	BCL 338i
	BPS 338i

インターフェース

種類	EtherCAT
----	----------

コネクタ

コネクタ数	4 個数
-------	------

コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	クランプ
極数	5 -極

コネクタ 2	
機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	クランプ
極数	5 -極

コネクタ 3	
機能	BUS OUT
	ホスト/BUS IN
コネクタの種類	クランプ
極数	5 -極

コネクタ 4	
機能	BUS OUT
	サービスインターフェース
コネクタの種類	USB

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
筐体の素材	プラスチック
	金属
筐体 金属	アルミ 鋳造
正味重量	186 g
筐体色	赤

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ECLASS 16.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

電気的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5 -極

クランプ

割り当て	
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

電氣的接続

コネクタ 2

機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5 -極

クランプ	割り当て
------	------

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

コネクタ 3

機能	BUS OUT ホスト/BUS IN
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5 -極

クランプ	割り当て
------	------

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

コネクタ 4

機能	BUS OUT サービスインターフェース
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯 黄、点滅	イーサネット データ転送中
2	緑、連続点灯 黄、点滅	イーサネット データ転送中