

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50135084

KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-------------------------|----------|
| Adequado para interface | Ethernet |
|-------------------------|----------|

Dados elétricos

Dados de desempenho

| | |
|--------------------|---------|
| Tensão de operação | 60 V CC |
|--------------------|---------|

Conexão

Conexão 1

| | |
|-------------------|---|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Versão | Axial |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, auto-travante |

Conexão 2

| | |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 4 polos |
| Versão | Axial |

Características dos cabos

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de fios | 4 Unid. |
| Seção transversal do fio | 0,34 mm ² |
| AWG | 22 |
| Cor da bainha | Verde |
| Blindado | Sim |
| Sem silicone | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de ligação |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 6,7 mm |
| Comprimento do cabo | 30.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Isolamento do fio | PP |
| Velocidade de traslado | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 2 m/s ² |

| | |
|--|-----|
| Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
|--|-----|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Características da bainha externa | Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Resistência da bainha externa | Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
|-------------------------------|--|

Dados mecânicos

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tamanho | 13 mm |
| Ciclos de flexão | 2.000.000 Unid. |
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Uma vez mín. 5 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Uma vez mín. 5 x diâmetro do cabo |

Dados do ambiente

| | |
|---|---------------|
| Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -20 ... 60 °C |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -20 ... 60 °C |
|---|---------------|

Certificações

| | |
|------------------|---------------|
| Grau de proteção | IP 20 (RJ 45) |
| | IP 65 |
| | IP 67 |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444210 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Ligação elétrica

Conexão 1


| | |
|-------------------|--|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Versão | Axial |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Conexão 2

| | |
|-----------------|------|
| Tipo de conexão | RJ45 |
|-----------------|------|

Diagramas de conexão

Esquema de fiação



- | | | | |
|---|-----|---|-----------|
| a | TD+ | d | RD- |
| b | RD+ | e | Blindagem |
| c | TD- | | |