

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50130291

TK 40 x180.1-Set

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
 	2	50009419	BT 910M	Hoekbeugel	Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Type bevestigingsonderdeel: star Materiaal: Metaal
	1	50022811	TK 40X180.1	Reflector	Bouwworm: rechthoekig Tripelrastergrootte: 3 mm Reflectievlak: 36 mm x 176 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PMMA8N Bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	3 mm
Montagemaat breedte	41 mm
Montagemaat hoogte	181 mm
Montagemaat dikte	8,2 mm
Reflectievlak hoogte	176 mm
Reflectievlak breedte	36 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	39 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

