

Fiche technique

Scanner laser de sécurité

Art. n°: 520082
RS4-2E



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	ROTOSCAN RS4
Fonctions	
Pack fonctionnel	Extended
Fonctions	Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Commutation de paires de champs surveillée Résolution, à sélectionner Sécurisation d'accès verticale Sécurisation horizontale de zones dangereuses Sortie alarme supplémentaire Surveillance du champ d'avertissement Test de démarrage

Caractéristiques

Type	3, CEI/EN 61496
SIL	2, CEI 61508
SILCL	2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,5E-07 par heure
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie	3, EN ISO 13849

Données du champ de protection

Nombre de champs de protection	4 pièce(s)
Zone d'angle	190 °
Type de sélection de paire de champs	Via des entrées de commutation
Résolution (réglable)	70/150 mm
Portée réglable minimale	200 mm
Portée pour une résolution de 70 mm	2,15 m
Portée pour une résolution de 150 mm	2,15 m
Nombre de paires de champs, commutables	4
Pouvoir de réflexion min.	1,8 %
Contour de référence sélectionnable	Oui
Portée	0 ... 2,15 m

Données du champ d'avertissement

Nombre de champs d'avertissement	4 pièce(s)
Zone d'angle	190 °
Résolution angulaire	0,36 °
Portée	0 ... 15 m
Taille de l'objet	150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min.	20 %

Données optiques

Source lumineuse	Laser, Infrarouge
Laser, longueur d'onde lumineuse	905 nm
Classe laser	1, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission	Pulsé
Durée d'impulsion	0,003 µs
Pause d'impulsion	40 µs
Fréquence de répétition	25 kHz
Tolérance latérale avec système de montage	-0,22 ... 0,22 °, (par rapport à la surface de montage)
Tolérance latérale sans système de montage	-0,18 ... 0,18 °, (par rapport au dos du boîtier)

Données de mesure

Résolution de la distance	5 mm
Zone de détection	0 ... 50 m
Angle de détection	190 °
Résolution angulaire	0,36 °
Vitesse de balayage	25 scans/s

Données électriques

Protection E/S	Protection contre les surtensions
----------------	-----------------------------------

Données de puissance

Tension d'alimentation U _N	24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentation conforme à CEI 742 avec système sûr de déconnexion du réseau et compensation en cas de chutes de tension jusqu'à 20 ms selon EN 61496-1.
---------------------------------------	---

Consommation, max.	420 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 2,5 A)
--------------------	--

Consommation, max.	10 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
--------------------	--

Sécurisation	1,6 A à action semi-retardée
--------------	------------------------------

Entrées

Nombre d'entrées de commutation numériques	4 pièce(s)
--	------------

Entrées de commutation

Type	Entrée de commutation numérique
------	---------------------------------

Tension de commutation high min.	16 V
----------------------------------	------

Tension de commutation low max.	3 V
---------------------------------	-----

Tension de commutation type	24 V
-----------------------------	------

Type de tension	CC
-----------------	----

Courant de commutation, max.	5 mA
------------------------------	------

Sorties

Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD)	2 pièce(s)
---	------------

Nombre de sorties de commutation numériques	2 pièce(s)
---	------------

Sorties de commutation de sécurité

Type	Sortie de commutation de sécurité OSSD
------	--

Tension de commutation high min.	18 V
----------------------------------	------

Tension de commutation low max.	2 V
---------------------------------	-----

Tension de commutation type	21 V
-----------------------------	------

Type de tension	CC
-----------------	----

Charge électrique max.	250 mA
------------------------	--------

Inductance de charge	1.000.000 µH
----------------------	--------------

Capacité de charge	0,1 µF
--------------------	--------

Courant résiduel max.	0,5 mA
-----------------------	--------

Courant résiduel type	0,005 mA
-----------------------	----------

Chute de tension	3,2 V
------------------	-------

Sortie de commutation de sécurité 1

Affectation	Connexion 1, broche 11
-------------	------------------------

Organe de commutation	Transistor, PNP
-----------------------	-----------------

Sortie de commutation de sécurité 2

Affectation	Connexion 1, broche 12
-------------	------------------------

Organe de commutation	Transistor, PNP
-----------------------	-----------------

Caractéristiques techniques

Sorties de commutation

Type	Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min.	20 V
Tension de commutation low max.	2 V
Tension de commutation type	21 V
Type de tension	CC
Courant de commutation, max.	100 mA

Données temps de réaction

Temps de réaction	80 ms
Temps de réaction (MultiScan)	80 ... 640 ms

Interface de maintenance

Type	RS 232, RS 422
RS 232	
Fonction	Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance Transmission de données
RS 422	
Fonction	Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance Transmission de données

Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Interface machine
Type de connexion	Sub-D
Nombre de pôles	15 pôles
Connexion 2	
Fonction	Interface de configuration Interface de maintenance Interface données
Type de connexion	Sub-D
Nombre de pôles	9 pôles
Propriétés du câble	
Section de conducteur autorisée type	0,5 mm ²
Longueur câble de raccordement, max.	50 m

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	140 mm x 148 mm x 135 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Aluminium
Matériau de la fenêtre optique	Plastique / PMMA, revêtement antirayures
Poids net	2.000 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021 Noir
Type de fixation	Fixation traversante Plaque de montage

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	5 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage	Logiciel
Éléments de commande	Logiciel PC

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-20 ... 60 °C

Certifications

Indice de protection	IP 65
Classe de protection	II
Homologations	c CSA US c TÜV NRTL US TÜV Süd
Contrôle CEM selon la norme	EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001
Contrôle d'oscillation selon la norme	EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme	CEI 60068-2-29, test Eb
Brevets américains	US 7,656,917 B US 7,696,468 B

Classification

Numéro de tarif douanier	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272705
eCl@ss 8.0	27272705
eCl@ss 9.0	27272705
eCl@ss 10.0	27272705
eCl@ss 11.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Interface machine
Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	15 pôles

Broche Affectation des broches

1	GND
2	Restart
3	+24 V
4	FP 1
5	Alarme 1
6	FP 2
7	FP 3
8	FP 4
9	n.c.
10	n.c.
11	OSSD1
12	OSSD2
13	n.c.
14	n.c.
15	Alarme 2

Connexion 2

Fonction	Interface de configuration Interface de maintenance Interface données
Type de connexion	Sub-D
Sélection de l'interface	Pont, broche 5 vers broche 6
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles

Broche Affectation des broches

1	reserved
2	TXD
3	RxD
4	reserved
5	RS 232 GND
6	RS 232
7	n.c.
8	n.c.
9	reserved

Commande et affichage


LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente	La fonction de capteur est active, le champ de protection actif est libre.
	Verte clignotante, 2 Hz	Erreur au niveau des entrées de commande de la paire de champs.
	Verte clignotante, 4 Hz	MotionMonitoring a détecté une erreur.
2	Lumière jaune permanente	Le champ d'avertissement est occupé.
	Jaune clignotante, 2 Hz	La vitre avant est sale.
	Jaune clignotante, 4 Hz	La configuration de ConfigPlug n'est pas compatible avec le capteur de sécurité.
3	Lumière rouge permanente	Sorties de commutation de sécurité (OSSD 1 et 2) coupées.
4	Lumière verte permanente	Sorties de commutation de sécurité (OSSD 1 et 2) activées.

Commande et affichage


LED	Affichage	Signification
5	Lumière jaune permanente Jaune clignotante, 2 Hz Jaune clignotante, 4 Hz	Blocage démarrage/redémarrage verrouillé. La vitre avant est sale. Incident

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	Câble de raccordement	Mémoire de paramètres: Oui Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 15 pôles Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR


Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50035865	CB-D9-5000-5GF/GM	Câble de liaison	Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm


Technique de fixation - Autres

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50033346	RS4-MS	Système de montage	Dimensions: 192 mm x 57 mm x 156 mm Poids net: 700 g Couleur du boîtier: Noir Modèle de pièce de fixation: Système de montage Type de fixation, côté installation: Fixation traversante Type de fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Orientable, Réglable Matériau de la pièce de fixation: Métallique

Services

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	S981051	CS40-I-141	Inspection de sécurité « Scanner laser de sécurité »	Détails: Vérification d'une application à scanner laser de sécurité selon les normes et directives actuelles, enregistrement des données des appareils et des machines dans une base de données, élaboration d'un protocole d'essai par application. Conditions: L'arrêt de la machine doit être possible, la prise en charge par des collaborateurs du client et l'accessibilité à la machine pour les collaborateurs de Leuze doivent être garantis. Restrictions: Frais de voyage et d'hébergement facturés séparément selon les frais.

Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	S981047	CS40-S-141	Assistance pour la mise en service	Détails: Pour appareils de sécurité, mesure des temps d'arrêt et première inspection comprises. Conditions: Les appareils et câbles de raccordement sont déjà montés, prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement. Restrictions: 3 h max., sans travaux mécaniques (montage) ni électriques (câblage), aucune modification (montage, câblage, programmation) des composants tiers environnants.

Remarque

Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.