

KF-ET-620

Art. n° 50137382

**Fibre optique,
détection**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Standard
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	2x Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,2mm
Longueur totale	2021mm

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

KF-ET-620

Núm. art. 50137382

**Cable óptico,
de palpado**

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Estándar
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	2x Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	2x Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,2mm
Longitud total	2021mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463LXR	1200mm
LV463.XR	600mm
LV463B, LV463.XV	410mm
LV463	240mm
LV462	140mm
LV461	80mm

Encombrement/Dibujo acotado

