

기술 데이터 시트

윤곽 측정 시스템

품목 번호: 50142171

CMS708i-0960-0480-0720

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
  	6	424417	BT-2P40	브래킷 세트	포함됨: BT-P40 클램프 브래킷, 2개 보어 1: M6 보어 2: M6 고정 부품 버전: 클램핑 홀더 마운팅, 시스템 측: 슬롯 마운팅 마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 장치 컬럼 UDC-S2, DC-S2에 설치하기에 적합 재료: 금속
	1	50118742	CML730i-R05-480.A/ L-M12	라이트 커튼 수신기	인터페이스: IO-Link 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 8 핀
	1	50118745	CML730i-R05-720.A/ L-M12	라이트 커튼 수신기	인터페이스: IO-Link 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 8 핀
	1	50118748	CML730i-R05-960.A/ L-M12	라이트 커튼 수신기	인터페이스: IO-Link 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 8 핀
	1	50118581	CML730i-T05-480.A- M12	라이트 커튼 송신기	감지 범위: 0.1 ... 4 m 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀
	1	50118584	CML730i-T05-720.A- M12	라이트 커튼 송신기	감지 범위: 0.1 ... 4 m 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀
	1	50118587	CML730i-T05-960.A- M12	라이트 커튼 송신기	감지 범위: 0.1 ... 4 m 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀
	3	50129781	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	상호접속 케이블	어플리케이션: 내구성/내윤활성 인터페이스에 적합함: DeviceNet, CANopen 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	3	50135146	KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050	상호접속 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 8 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	1	50142330	LSC708-000-100	컨트롤 박스	공급 전압: 100 ... 263 V, AC 스위칭 입력: 4 개수 스위칭 출력: 4 개수 연결: 13 개수

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	CMS 7xxi
포함됨	CMS700 동글 1개
주문 지침	요청 시 다른 버전 제공

기능

기능	최소 물체 높이 ≥ 50mm
----	-----------------

광학 데이터

감지 범위	0.1 ... 4.5 m
감지 범위, 투명 물체	0.1 ... 1.75 m
제한 감지 범위	0.1 ... 6 m
측정 필드 길이 1	960 mm
측정 필드 길이 2	480 mm
측정 필드 길이 3	720 mm
빔 간격	5 mm

전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지 트랜센트 방지
출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대	100mA

성능 데이터	
공급전압 점검 U _B	100 ... 263 V
개방회로 전류	250 mA

입력부	
디지털 스위칭 입력부 개수	4 개수

스위칭 입력부	
종류	디지털 스위칭 입력부
전압 형식	DC
스위칭 전압	24V, VIN

출력	
디지털 스위칭 출력	4 개수

스위칭 출력	
종류	디지털 스위칭 출력부
전압 형식	AC
스위칭 전압	24V, VIN

인터페이스

종류	이더넷 TCP/IP
----	------------

이더넷	
기능	파라미터 설정 / 프로세스 데이터

연결

연결	11 개수
----	-------

연결 1	
기능	접지
연결부 종류	나사 연결
재료	금속

연결 2	
기능	전원 공급
연결부 종류	전원 플러그
재료	금속

연결 3	
기능	길이 라이트 커튼 연결(회전 센서와 사용하지 않음)
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

연결 4	
기능	너비 라이트 커튼 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

연결 5	
기능	높이 라이트 커튼 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 6	
기능	회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음)
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 7	
기능	외부 Ethernet TCP/IP 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 8	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 9	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

디자인	큐빅형
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱
하우징 색상	적색
	회색
참고	개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	3 개수
설정/파라미터 설정 방식	webConfig를 통해 수행
파라미터 세팅	회전식 스위치

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 70 °C

인증

인증	CSA
----	-----

분류

HS 번호	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

라이트 커튼 송신기 및 수신기



- A 빔 간격 5mm
B 측정 필드 길이 1 = 960mm
측정 필드 길이 2 = 480mm
측정 필드 길이 3 = 720mm
F 나사 M6
G 고정 홈
L 프로파일 길이 1 = 968mm
프로파일 길이 2 = 488mm
프로파일 길이 3 = 728mm
R 수신기
Y 2.5mm
T 송신기

치수 도면

컨트롤 박스



치수 도면

브라켓



전기 연결

연결 1

기능	접지
연결부 종류	나사 연결
재료	금속

연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	전원 플러그
재료	금속


연결 3

ETH1

기능	길이 라이트 커튼 연결(회전 센서와 사용하지 않음)
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨


전기 연결

핀	핀 지정
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




연결 4	CML1 / CML2 / CML3
기능	너비 라이트 커튼 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	V+
2	IO1
3	GND
4	IO-Link
5	IO2
6	IO3
7	IO4
8	GND



연결 5	인코더
기능	높이 라이트 커튼 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨


핀	핀 지정
1	U-
2	U+
3	A
4	B
5	N
6	A 반전됨
7	B 반전됨
8	N 반전됨



연결 6	DI1
기능	회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음)
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨


전기 연결

핀	핀 지정
1	+24V
2	DI1
3	GND
4	DI2




연결 7	DI2
기능	외부 Ethernet TCP/IP 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	+24V
2	DI3
3	GND
4	DI4




연결 8	DO1
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	+24V
2	DO1
3	GND
4	DO2



연결 9	DO2
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	+24V
2	DO3
3	GND
4	DO4



다이아그램



x 너비 및 높이 라이트 커튼의 총 측정 길이[mm]
y 최대 이송 속도[m/s]

참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	상호접속 케이블	어플리케이션: 내구성/내운활성 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR
50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	상호접속 케이블	어플리케이션: 내구성/내운활성 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 15,000 mm 덮개 재료: PUR
50135084	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	상호접속 케이블	어플리케이션: 내구성/내운활성 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 30,000 mm 덮개 재료: PUR

고정 기술 - 기타

품목 번호	명칭	품목	설명
50143670	BT 708M-MRSET	고정 부품 세트	포함됨: 고정 재료, 마운팅 프로파일 고정 부품 버전: 프로파일 키트 마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직 마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅 고정 부품 종류: 고정형 재료: 알루미늄 진동 감쇠: 아니요
50143669	BT 710M-MRSET	고정 부품 세트	포함됨: 마운팅 프로파일, 고정 재료 고정 부품 버전: 프로파일 키트 마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직 마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅 고정 부품 종류: 고정형 재료: 알루미늄 진동 감쇠: 아니요
50142039	BT 712M-MRSET	고정 부품 세트	포함됨: 마운팅 프로파일, 고정 재료 고정 부품 버전: 프로파일 키트 마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직 마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅 고정 부품 종류: 고정형 재료: 알루미늄 진동 감쇠: 아니요

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.