

技術データシート

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50112893

MA 204i Profibus Gateway



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 2xxi
適している	HS 65x8
	RFI
	RFM
	バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8
	バーコードリーダ シリーズBCL 2x
	バーコードリーダ シリーズBCL 8
	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS
	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
	モバイルRFID書き込み/読み取りシステム シリーズ HFxx
	定位型2次元コードリーダ シリーズ LSIS 222
	据置型2次元コードリーダ シリーズ DCR 200i

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V, DC
消費電流、最大	300 mA

インターフェース

種類	PROFIBUS DP, RS 232
----	---------------------

コネクタ

コネクタ数	6 個数
コネクタ 1	
機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	プラグストリブ
コネクタ 2	
機能	BUS OUT
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	B コード
コネクタ 3	
機能	BUS IN
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	B コード

コネクタ 4

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

コネクタ 5

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

コネクタ 6

機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	107 mm x 40 mm x 180 mm
筐体の素材	金属
正味重量	700 g
筐体色	赤、RAL 3000番
取り付けの種類	通路設置

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 90 %

認証

保護等級	IP 65
認可	c UL US PROFIBUS

仕様書

関税分類番号	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電氣的接続

コネクタ 1

Leuzeデバイス

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	プラグストリブ
極数	10極 -極
	12極 -極
	6極 -極

コネクタ 2

BUS OUT

機能	BUS OUT
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	B コード

ピン ピン配列

1	VCC
2	A (N)
3	GND 485
4	B (P)
5	FE

コネクタ 3

BUS IN

機能	BUS IN
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	B コード

電氣的接続

ピン ピン配列

1	n.c.
2	A (N)
3	GND 485
4	B (P)
5	FE

コネクタ 4

PWR

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	VCC
2	SWIO 2
3	GND
4	SWIO 1
5	FE

コネクタ 5

PWR

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	V_IN
2	SWIO 2
3	GND
4	SWIO 1
5	FE

コネクタ 6

サービス

機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極
タイプ	オス

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	n.c.
2	RxDサービス
3	TXDサービス
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	BUS OK
	赤、連続点灯	BUSエラー
2	緑、連続点灯	動作可能状態
	赤、連続点灯	デバイスエラー

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135243	KD PB-M12-4A-P3-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる インターフェースに適合: PROFIBUS DP コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, B コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	接続回線	アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135254	KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050	相互接続ケーブル	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる インターフェースに適合: PROFIBUS DP コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, B コード, 5 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, B コード, 4 -極 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50133298	KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-050	相互接続ケーブル	アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 5 -極 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

アクセサリ

コネクタ関連・ターミネータ

	製品番号	名称	製品	説明
	50038539	TS 02-4-SA	ターミネータプラグ	適している: MultiNet Plus, PROFIBUS DP 機能: パスターミネーション コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, B コード, 4 -極

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。