

Karta danych technicznych Wyłącznik bezpieczeństwa

Nr art.: 63000105

S20-P4C1-M20-FH30



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	S20
-------	-----

Funkcje

Funkcje	Urządzenie blokujące z mechanicznie uruchamianym wyłącznikiem pozycyjnym o konstrukcji 2 z nisko kodowanym aktywatorem według DIN EN ISO 14119
---------	--

Parametry

Okres użytkowania T _M	20 years, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 number of cycles

Dane elektryczne

Kategoria użytkowa dla DC 13	Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków	2NC + 1NO
Otwarcie styku	z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarcia	500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1
Ochrona przed dotknięciem	Izolacja ochronna O

Parametry wydajnościowe

Znamionowe napięcie izolujące	400 V AC, 500 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks.	10 A

Przylączy

Liczba przylączy	1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych	1 Piece(s)

Przylączy 1

Funkcja	Przylączy stykowe
Rodzaj przylączy	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy
Liczba pinów	6 -pin

Właściwości przewodu

Przekroje przylączy	1 x 0,34 mm ² do 2 x 1,5 mm ² , skrętka
---------------------	---

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Materiał styku elektrycznego	Stop srebra
Masa netto	102 g
Kolor obudowy	czarny czerwony
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych	M20 x 1,5
Typ przełącznika	Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania	Styk Schleich
Kierunki aktywacji dojazdu	1 x górny 4 x boczny (90°)
Prędkość dojazdu	0 ... 0,5 m/s
Żywotność mechaniczna	1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks.	3.600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewnętrzny	Seria AC-ANxx: parzysta, kątowna, sprężynująca, regulowana
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany	30 N
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej	7,8 mm
Tolerancja uderzenia wstecznego	4,5 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia, zewnętrzny	3, EN 60947-1

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 67
Dopuszczenia	c UL US IMQ

Klasyfikacja


Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592
UNSPSC 26.08	39122205

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Kierunki dojazdu




Przylacze elektryczne

Przylacze 1

Funkcja	Przylacze stykowe
Rodzaj przylacza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk szrubowy
Liczba pinow	6 -pin

Zaciski	Przypisanie
11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NO(1)
34	NO(1)

Schemat elektryczny



21/22 Styk normalnie zamkniety (NC) z wymuszonym prowadzeniem
11/12 Styk normalnie zamkniety (NC) z wymuszonym prowadzeniem

Wskazowki

Przestrzegac uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

- ☞ Produkt moze byc eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ☞ Produkt stosowac tylko zgodnie z przeznaczeniem.