

## 技術データシート ライトカーテントランスマッタ 製品番号: 50118633 CML730i-T20-790.A-M12

### 目次

- 仕様書
- 尺寸図
- 電気的接続
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



# 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	730
動作原理	1方向原理
デバイス種類	トランスマッタ
含む	プラケット BT-NC 2個
アプリケーション	物体測定 透明な物体の検出

## 特別モデル

特別モデル	クロスピームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査
-------	----------------------------------

## 光学的仕様

動作範囲	0.3 ... 9.5 m
動作範囲、透明なメディア	0.3 ... 3.5 m
限界動作範囲	0.2 ... 12 m
計測領域長	790 mm
ビーム本数	40 個数
ビーム間隔	20 mm
光源	LED, 赤外線
波長	940 nm

## 測定データ

最小検出体直径	30 mm
---------	-------

## 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護 過渡保護
<b>パフォーマンスデータ</b>	
供給電圧 $U_B$	18 ... 30 V, DC
リップル	0 ... 15 %, $U_B$ から
無負荷電流	0 ... 215 mA, 指定された値は全体パケットを示し、レシーバ周りの送信機からなります。

## 応答時間

スタンバイ遅延	450 ms
サイクルタイム	1 ms

## コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ出口	軸方向

## コネクタ 1

機能	レシーバとの接続
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

## 機械的仕様

外形	角型
寸法 ( 幅 × 高さ × 長さ )	29 mm × 35.4 mm × 875 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック
正味重量	950 g
筐体色	銀
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して溝に取付け

## 操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

## 認証


保護等級	IP 65
保護等級	III
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2

## 分類


関税分類番号	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



- A ビーム間隔 20 mm  
 B 計測領域長 790 mm  
 F ネジM6  
 G 取り付けナット
- L 形状長さ 808 mm  
 T トランスマッタ  
 R レシーバ  
 Y 5 mm




## 電気的接続

### コネクタ 1

機能	レシーバとの接続
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5-極
コーディング	A コード

ピン	ピン配列
1	FE/SHIELD
2	V+
3	GND
4	RS 485 Tx+
5	RS 485 Tx-



## 操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	緑、連続点灯	空走
	オフ	レシーバとの通信なし/トリガで待機
	緑、測定タクトで点滅	表示された測定周波数

## 適したレシーバ

製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
50118715	CML730i-R20-790.A/ CN-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	インターフェース: CANopen コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極
50118890	CML730i-R20-790.A/ CV-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	アナログ出力: 2 個数, 電圧, 電流 コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極
50123330	CML730i-R20-790.A/ D3-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	インターフェース: RS 485 Modbus コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極
50118796	CML730i-R20-790.A/ L-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	インターフェース: IO-リンク コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極

## 適したレシーバ

製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
50123206	CML730i-R20-790.A/ PB-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	インターフェース: PROFIBUS DP コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極
50131820	CML730i-R20-790.A/ PN-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	インターフェース: PROFINET コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極

## 製品キー

製品名 : CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCDDD-EEEEFFF

CML	動作原理 測定ライトカーテン
7XXi	シリーズ 720i : キュービック・シリーズ 720i 730i : キュービック・シリーズ 730i
Y	デバイス種類 T: トランスマッタ R: レシーバ
ZZ	ビーム間隔 05 : 5 mm 10 : 10 mm 20: 20 mm 40: 40 mm
AAAA	測定領域長[mm]ビーム間隔に依存
B	装備 A : コネクタ出口、軸方向 R : コネクタ出口、背面
CCC	インターフェース L: IO-リンク /CN: CANopen /PB: PROFIBUS /PN: PROFINET /CV : アナログ電流および電圧出力 /D3 : RS 485 Modbus
DDD	特別装備 -PS : パワーセッティング
EEE	電気的接続 M12 : M12丸形コネクタ
FFF	-EX : 防爆

### 注意

※ 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト [www.leuze.com](http://www.leuze.com) にあります。



## 注意

	目的にかなったご利用にご注意ください！
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。</li> <li>⇒ この製品は有資格者のみが操作できます。</li> <li>⇒ 使用目的に応じた製品をご使用してください。</li> </ul>

	ULアプリケーションの場合 :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。</li> <li>⇒ これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ : CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。</li> </ul>

## アクセサリ

### コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50129781 KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	相互接続ケーブル	<p>アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる          インターフェースに適合: DeviceNet, CANopen          コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極          コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 5 -極          シールド: はい          ケーブル長: 5,000 mm          シースの素材: PUR</p>

### 取り付け技術-取り付けブラケット

製品番号	名称	製品	説明
	50142900 BT 700M.5-2SET	取り付けバーツ セット	<p>含む: 取り付けブラケット 2個, M6 x 10 ネジ 4本, ティーチテンプレート 1個          取り付け部のモデル: ブラケット取り付け          取り付け、設備側: 通路設置 T字型スロット          取り付け、デバイス側: ネジ止め可, ブラケット          取り付け部の種類: 固定          素材: スチール</p>
	429393 BT-2HF	ブラケットセット	<p>含む: 回転アタッチメント BT-HF 2個, ライトカーテンに取り付けるためのシリンダー、1個          取り付け、設備側: 通路設置          取り付け、デバイス側: クランプ可          取り付け部の種類: 360°回転可          素材: 金属, プラスチック</p>

## 設定デバイス

製品番号	名称	製品	説明
	50121098 SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.	診断セット	<p>供給電圧: DC          インターフェース: USB          コネクタ: 2 個数          保護等級: IP 20</p>

## アクセサリ

### サービス

製品番号	名称	製品	説明
	S981001	CS10-S-110	初期導入サポート 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。
	S981005	CS10-T-110	製品トレーニング 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。 条件: 交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。

#### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。