

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50116464

MK 301

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BCL 301i
	BPS 301i

Interfejs

Rodzaj	MultiNet Plus
--------	---------------

Przylącze

Liczba przyłączy	4 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza	USB

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto	186 g
Kolor obudowy	czarny

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski**Przypisanie**

1	RS 485 A
2	RS 485 B
3	GND ISO
4	n.c.
5	n.c.

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski**Przypisanie**

1	RS 485 A
2	RS 485 B
3	GND ISO
4	n.c.
5	n.c.

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B