

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50130291

TK 40 x180.1-Set

Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Set besteht aus

	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
 	2	50009419	BT 910M	Haltewinkel	Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubbar Art des Befestigungsteils: starr Werkstoff: Metall
	1	50022811	TK 40X180.1	Reflektor	Bauform: rechteckig Trippelgröße: 3 mm Reflexionsfläche: 36 mm x 176 mm Werkstoff: Kunststoff Trägermaterial: Kunststoff Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N Befestigung: Rückseite kann beklebt werden

Technische Daten

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Trippelgröße	3 mm
Montagemaß Breite	41 mm
Montagemaß Höhe	181 mm
Montagemaß Dicke	8,2 mm
Reflexionsfläche Höhe	176 mm
Reflexionsfläche Breite	36 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	39 g
Art der Befestigung	Rückseite kann beklebt werden

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

