

Karta danych technicznych

Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50143055

KD PL-M12-5A-P0-150

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla MD 748i

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze 50 V AC / 60 V DC

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ female

Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem L

Wersja osiowy

Wtyczka okrągła, LED Nie

Właściwości przewodu

Liczba żył 5 Piece(s)

Przekrój żyły 1,5 mm²

Kolor płaszczki szary

Ekranowane Tak

Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)

Średnica przewodu (zewnątrzna) 8 mm

Długość przewodu 15.000 mm

Materiał płaszczki PUR

Izolacja żył PP

Prędkość przesuwu maks. 5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 50 m/s²

Przydatność łańcucha wleczonego Tak

Dane mechaniczne

Cykle zginania 10.000.000 Piece(s)

Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 7,5 x średnica przewodu

Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 4 x średnica przewodu

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -30 ... 90 °C

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 90 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

IP 69K

Dopuszczenia c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem L
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Pin

1	brązowy
2	Biały
3	niebieski
4	czarny
5	szary

Kolor żyły



Schemat elektryczny

Schemat okablowania

