

기술 데이터 시트

안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 544030

MLC500T20-600-IP



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 조작 및 표시
- 적합한 수신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MLC 500
장치 종류	송신기
포함됨	2개 스위블 마운트 BT-IP
어플리케이션	손 보호

기능

특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	, IEC/EN 62061
사용 시간 T _M	, EN ISO 13849-1

보호필드 데이터

분해능	20 mm
보호필드 높이	600 mm
감지 범위	0 ... 4.8 m

광학 데이터

동기화	송신기와 수신기 사이 시각적
광원	LED
LED 위험 그룹	면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점점 U _B	24 V, DC
입력부	
스위칭 입력부	
종류	디지털 스위칭 입력부
전압 형식	DC

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PVC
나사 크기	M12
재료	금속
핀 개수	5 핀
케이블 특성	
연결 케이블 길이, 최대	100 m

기술 데이터

치수(Ø x 길이)	52.5 mm x 800 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱 / PMMA
순중량	750 g

보호관

재료	PMMA, 투명
최종 캡 재료	V4A 스테인리스 (1.4404)
재료 클램핑 실린더	PA 6
재료 압력 조정막	PA 6
재료 케이블 글랜드	PA 6

조작 및 표시

표시 방식	LED
-------	-----

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도	-30 ... 70 °C

인증

보호 등급	IP 66
	IP 67
	IP 69K
	IP 65
인증	c TÜV NRTL US
	c UL US
	TÜV Süd
미국 특허	US 6,418,546 B


분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

IP 보호관에 사전 설치된 MLC 안전 라이트 커튼




- | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|
| a | 연결 케이블 | e | IP 보호관 |
| b | 설치를 위한 고정 브라켓 | A | 고정 브라켓을 포함한 전체 높이 = 820mm |
| c | 엔드 캡, 스테인리스 V4A | L | 고정 브라켓용 드릴 구멍 간격 = 800mm |
| d | MLC 송신기 | H _{PFN} | 효과적으로 작용하는 보호필드 높이 = 600mm |

전기 연결

연결 1


연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PVC
나사 크기	M12
재료	금속
핀 개수	5 핀
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀	핀 지정
1	VIN1
2	n.c.
3	VIN2
4	RNG
5	FE/SHIELD




회로도

전송 채널 C1, 감소된 감지 범위




회로도

전송 채널 C1, 표준 감지 범위




전송 채널 C2, 감소된 감지 범위



회로도

전송 채널 C2, 표준 감지 범위



조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	꺼짐	장치 꺼짐
	적색, 연속 점등	장치 오류
	녹색, 연속 점등	일반 모드
2	녹색, 깜박임, 켜 후 10초 동안	핀 4의 배선을 통해 감소된 감지 범위가 선택됨
	꺼짐	전송 채널 C1
	녹색, 연속 점등	전송 채널 C2

적합한 수신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	544031	MLC530R20-600-IP	안전센서 세트 수신기	기능 패키지: 확장 분해능: 20 mm 보호필드 높이: 600 mm 반응 시간: 12 ms 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 금속, 8 핀, 15,000 mm, PVC

제품 키워드

제품 명칭: MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC 안전 라이트 커튼

x	시리즈
	3: MLC 300
	5: MLC 500

제품 키워드

MLC 안전 라이트 커튼

yy	기능 등급 00: 송신기 01: 송신기(AIDA) 02: 시험 입력부가 있는 송신기 10: 수신기 기본 - 자동 재시동 11: 수신기 기본 - 자동 재시동(AIDA) 20: 수신기 표준 - EDM/RES 선택가능 30: 수신기 확장 - 블랭킹/뮤팅 또는 게이팅 35: 수신기 확장 - 게이팅
z	장치 종류 T: 송신기 R: 수신기
a	분해능 14: 14mm 20: 20mm 30: 30mm 40: 40mm 90: 90mm
hhhh	보호필드 높이 150 ~ 3000: 150mm에서 3,000mm까지
e	호스트/게스트(옵션) H: Host MG: Middle Guest G: Guest
i	인터페이스(옵션) /A: AS-i
ooo	옵션 /V: high Vibration-proof EX2: 방폭형(영역 2 + 22) SPG: 스마트 프로세스 게이팅 SPG RR: 스마트 프로세스 게이팅 - 감소된 해상도

참고	
	제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com 을 참조하십시오.

참고

! 용도에 맞게 사용해야 합니다!	
	- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. - 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

액세서리
서비스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981050	CS40-I-140	안전 검사	세부사항: 현재 규격과 지침에 따른 안전라이트 커튼 어플리케이션 점검, 데이터베이스에 장치와 기계 데이터 수록, 어플리케이션별 시험 프로토콜 작성. 조건: 기계 정지가 가능해야 함, 고객 측 작업자의 지원 및 로이체 작업자의 기계 접근이 보장되어야 함.

액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981046	CS40-S-140	시운전 지원	세부사항: 안전 장치에 대해 전파 시간차 측정 및 초기 검사 포함. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

참고	
	📎 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.