

## Karta danych technicznych Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800118

CU416-5000

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 420 |
|------------------|-----------------------------------------|

## Przyłącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przyłącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczu | PUR                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 16 -wire            |

## Przyłącze 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe  |
| Rozmiar gwintu   | M12              |
| Typ              | female           |
| Materiał         | Metal            |
| Liczba pinów     | 5 -pin           |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D   |

## Dane mechaniczne

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiał obudowy            | Metal                         |
| Obudowa metalowa            | Cynkowy odlew ciśnieniowy     |
| Masa netto                  | 1.830 g                       |
| Kolor obudowy               | czarny                        |
| Rodzaj mocowania            | System bagnetowy              |

## Certyfikaty


|              |              |
|--------------|--------------|
| Dopuszczenia | c TÜV Süd US |
|              | TÜV Süd      |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27272791 |
| ECLASS 11.0         | 27272791 |
| ECLASS 12.0         | 27272791 |
| ECLASS 13.0         | 27272791 |
| ECLASS 14.0         | 27272791 |
| ECLASS 15.0         | 27272791 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przylącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczu | PUR                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 16 -wire            |

### Kolor żyły

|         |        |
|---------|--------|
| Biały   | RES1   |
| brązowy | +24 V  |
| zielony | EA1    |
| żółty   | A1     |
| szary   | OSSDA1 |

### Obsadzenie żył

## Przylącze elektryczne

### Kolor żyły

### Obsadzenie żył

|                      |            |
|----------------------|------------|
| różowy               | OSSDA2     |
| niebieski            | GND / masa |
| czerwony             | MELD       |
| czarny               | F1         |
| fioletowy            | F2         |
| różowy / szary       | F3         |
| czerwony / niebieski | F4         |
| Biały / zielony      | F5         |
| brązowy / zielony    | SE1        |
| Biały / żółty        | SE2        |
| brązowy / żółty      | A2         |

### Przylącze 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe  |
| Rozmiar gwintu   | M12              |
| Typ              | female           |
| Materiał         | Metal            |
| Liczba pinów     | 5 -pin           |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D   |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD        |

### Pin Obsadzenie pinów

### Kolor żyły

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1 | TD+ | żółty        |
| 2 | RD+ | Biały        |
| 3 | TD- | pomarańczowy |
| 4 | RD- | niebieski    |

