

Fiche technique

Interrupteur de sécurité

Art. n°: 50150001
S20-P3C1-FH



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Caractéristiques techniques

Données de base	
Série	S20

Fonctions	
Fonctions	Dispositif de verrouillage avec interrupteur de position à actionnement mécanique de type 2 avec organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119

Caractéristiques	
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 nombre de cycles

Données électriques	
Catégorie d'utilisation pour DC-13	U _e / I _e : 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15	U _e / I _e : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts	2NF
Ouverture des contacts	En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits	500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1

Données de puissance	
Tension d'isolement assignée	500 V CA, 600 V CC
Courant thermique conventionnel max.	10 A

Connexion	
Nombre de connexions	1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble	1 pièce(s)

Connexion 1	
Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	4 pôles

Propriétés du câble	
Section de raccord	1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon

Données mécaniques	
Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible
Matériau du contact électrique	Alliage d'argent
Poids net	93 g
Couleur du boîtier	Noir
	Rouge
Type de fixation	Fixation traversante
Type d'entrée de câble	PG 13,5
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation	Contact glissant
Directions de commande d'approche	1 x haut
	4 x côté (90°)
Vitesse d'approche	0 ... 0,5 m/s
Durée de vie mécanique	1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max.	3.600 par heure, CEI 60947-5-1
Organe de commande externe	Série AC-ANxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé	10 N
Flèche en cas de séparation forcée	9 mm
Tolérance aux chocs de recul	4,5 mm


Caractéristiques ambiantes	
Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
Degré d'encrassement externe	3, EN 60947-1

Certifications	
Indice de protection	IP 67
Homologations	c UL US
	IMQ

Classification	
Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique


Connexion 1

Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	4 pôles

Raccordement électrique

Borne	Affectation
11	NF(1)
12	NF(1)
21	NF(2)
22	NF(2)

Schémas de connexions



11/12 Contact de repos (NF) forcé
 21/22 Contact de repos (NF) forcé

Remarques

 Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.