

Technisch gegevensblad

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Art.-nr.: 50151112

KF-LY-77TZ-30

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Meer informatie
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	KF
Werkingsprincipe	Enkelstraalprincipe
Apparaatype	Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied	Algemene toepassingen

Optische gegevens

Lichtstraaluitgang	aan de zijkant
Vezelkern	Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern	Kunststof
actieve vezeldoorsnede	1 mm
Rækkevidde med LV461	0 ... 250 mm
Rækkevidde med LV462	0 ... 430 mm
Rækkevidde med LV463	0 ... 750 mm
Rækkevidde med LV463.XV	0 ... 1.125 mm
Rækkevidde med LV463.XR	0 ... 1.350 mm
Rækkevidde med LV463I.XR	0 ... 2.025 mm

Meetgegevens

Minimale objectdiameter	0,5 mm
-------------------------	--------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	cilindrisch
Buitendiameter	2,2 mm
Nettogewicht	37 g
Materiaal kop	RVS
Type	Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte	3.000 mm
Materiaal vezelmantel	PE
Bevestiging van de tastkop	M4
kleinste buigradius (bewegend)	R2
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls	Nee
Legging	flexibel
Demping bij $\lambda = 650 \text{ nm}$	210 dB/km

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Meer informatie

- Geschikte producten voor het gebruik van deze lichtgeleider zijn de glasvezellichtversterkers LV461, LV462B, evenals LV463, LV463.XV en LV463.XR.
- Het maximale bereik wordt beperkt door de lengte van de glasvezelkabels.
- Bereik gemeten op een wit object (90% reflectie) met de volgende instellingen op de glasvezelversterker:
 - max. reactietijd
 - max. versterking
 - min. schakeldrempel

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135984	KF-PT-SS-619	Beschermende behuizing	Type artikel: Beschermingsslang voor de mechanische bescherming van kunststof-lichtgeleiders Geschikt voor: Kunststoflichtgeleiders Lengte: 1.900 mm Buitendiameter: 4,6 mm Binnendiameter: 3 mm Materiaal: RVS
	50117779	KL-M02	Voorzetlens	Functies: gecollimeerd Type bevestiging: schroefbaar
	50117784	KL-M06	Voorzetlens	Functies: gecollimeerd Type bevestiging: schroefbaar
	50117782	KL-SM02	Voorzetlens	Functies: 90° - ombuiging Type bevestiging: schroefbaar
	50117785 **	KLC-4530	Gereedschap	Type: Snijgereedschap

** Bij levering inbegrepen

Opmerking



- ⚠ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.