

## Fiche technique

## Réflecteur

Art. n°: 50116939

TK 10.P

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Domaine d'application	Pharmaceutique
-----------------------	----------------

### Données mécaniques

Forme	Rond
Dépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	1,5 mm
Cote de montage, épaisseur	4 mm
Cote de montage, diamètre	10 mm
Surface réfléchissante, diamètre	8,5 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	Polyester
Structure de surface active	Triple
Poids net	1 g
Type de fixation	Il est possible de coller quelque chose à l'arrière
Compatibilité des matériaux	ECOLAB

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

