

Technisches Datenblatt

Vorsatzlinse

Art.-Nr.: 50117780

KL-M03

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Abbildung kann abweichen


Technische Daten

Basisdaten	
beinhaltet	2 St.
Funktionen	
Funktionen	Lichtfleckfokussierung
Optische Daten	
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]	0,5 mm
Fokusabstand	8 mm
Mechanische Daten	
Nettogewicht	3 g
Art der Befestigung	schraubbar

Klassifikation	
Zolltarifnummer	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Zubehör

Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50117758	KFX-ETA-320	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Hochgenaue Objekterkennung Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Einfaserkern Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard
	50117759	KFX-ETC-320	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Allgemeine Anwendungen Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Mehrfaserkern, Koaxiale Faseranordnung Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard
	50117760	KFX-ETD-320	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Präzise Objekterkennung Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Einfaserkern Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.