

KFX-ETA-320

Art. n° 50117758

Fibre optique, détection

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique
Température de fonctionnement
Rayon de courbure min.
Diamètre extérieur fibre optique
Diamètre actif fibre
Plus petite pièce détectable
Longueur totale

Très grande précision
-55°C ... +70°C
R10
2x Ø1,25mm
2x Ø0,25mm
Ø0,05mm
2019mm

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

KFX-ETA-320

Núm. art. 50117758

Cable óptico, de palpado

Datos técnicos


Tipo de cable óptico
Temperatura de servicio
Radio de curvatura mín.
Diámetro externo cable óptico
Diámetro activo fibra
Parte más pequeña detectable
Longitud total

Máxima precisión
-55°C ... +70°C
R10
2x Ø1,25mm
2x Ø0,25mm
Ø0,05mm
2019mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾ Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463LXR	70mm
LV463.XR	35mm
LV463B, LV463.XV	24mm
LV463	14mm
LV462	8mm
LV461	5mm

Encombrement/Dibujo acotado



Accessoires (à commander séparément)/Accesorios (disponible por separado)

- KL-M03 ; 50117780
- KL-M03-1 ; 50117783

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com

Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.com