

Technisch gegevensblad Pulsgever

Art.-nr.: 50144341

EI 1058-T08S-1024H-020R



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens	
Serie	EI 1xxx
Type	Incrementele pulsgever

Meetgegevens	
Bedrijfsnelheid max.	6.000 r/min
Resolutie	1.024 p/r

Elektrische gegevens	
Bluscircuit	Kortsluitbeveiliging
	Ompoolbeveiliging

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	5 ... 28 V, DC
Nullaststroom	0 ... 150 mA

Tijdgedrag	
Schakelfrequentie	300.000 Hz

Interface	
Type	HTL

Aansluiting	
Aansluiting 1	
Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Kabeluitgang	radiaal
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	8 -draads
Aderdoorsnede	0,14 mm²

Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Flenstype	Statorkoppeling

Schacht	
Bouwworm	Holle as
Afmeting (Ø x l)	8 mm
Opstartkoppel	0,5 N·m
Asbelasting - axiaal	60 N
Asbelasting - radiaal	120 N


Omgevingsgegevens	
Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

Certificeringen	
Beschermingsgraad	IP 65
Geldige norm	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Testprocedure vibraties volgens norm	10g IEC 68-2-6 (10...2000 Hz)

Classificatie	
ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ECLASS 13.0	27270501
ECLASS 14.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
ETIM 9.0	EC001486

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Kabeluitgang	radiaal
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	8 -draads
Aderdoorsnede	0,14 mm²

Elektrische aansluiting

Aderkleuren	Adertoewijzing
bruin	V+
wit	GND
groen	A
Geel	A geïnverteerd
Pink	B
zwart	B geïnverteerd
blauw	Z
Rood	Z geïnverteerd