

Technisches Datenblatt

Vorsatzlinse

Art.-Nr.: 50117781

KL-M04

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Funktionen

Funktionen	Lichtfleckfokussierung
------------	------------------------

Optische Daten

Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]	0,7 mm
Fokusabstand	10 mm

Mechanische Daten



Nettogewicht	4 g
Art der Befestigung	schraubbar

Klassifikation

Zolltarifnummer	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Zubehör

Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50117755	KFX-ETA-420	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Präzise Objekterkennung Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Einfaserkern Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard
	50117756	KFX-ETC-420	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Allgemeine Anwendungen Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Mehrfaserkern, Koaxiale Faseranordnung Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard
	50117757	KFX-ETD-420	Kunststoff-Lichtleiter Taster	Einsatzgebiet: Präzise Objekterkennung Lichtstrahlaustritt: frontseitig Faserkern: Einfaserkern Außendurchmesser: 1,25 mm Faserlänge: 2.000 mm Werkstoff Fasermantel: PE Verlegung: standard

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.