

技术数据表

安装系统

配件编号: 50119333

BTU D12M-D12-B090

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数


基础数据	
适用于产品组	固定杆
适合	12 mm杆

机械参数	
标准名称，金属安装设备	压铸铝
净重	24 g
安装设备设计	安装系统
设备侧固定件类型	适于12mm杆
	通孔安装
设备紧固类型	可夹紧
安装设备类型	刚性
	可夹紧
	旋转，360
安装设备材料	金属

分类	
税率编号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



配件
紧固系统 - 固定杆

配件编号	名称	配件	说明
50132565	BTU D12M-Z-230	杆	安装设备设计: Z 型钢 12mm 设备侧固定件: 可夹紧 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 金属
50119325	BTU D12M.5-045-M8	安装系统	安装设备设计: 12 mm杆 设备侧固定件: 安装螺纹 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	424900	BTU D12M.5-100	安装系统	安装设备设计: 12 mm杆 设备侧固定件: 可夹紧 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢
	50119323	BTU D12M.5-150	安装系统	安装设备设计: 12 mm杆 设备侧固定件: 可夹紧 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢
	50119324	BTU D12M.5-250	安装系统	安装设备设计: 12 mm杆 设备侧固定件: 可夹紧 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢
	50132564	BTU D12M.5-Z-230	杆	安装设备设计: Z 型圆钢 12mm 设备侧固定件: 可夹紧 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 不锈钢

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。