

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50009374

TG 29

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

特別モデル

特別モデル	耐熱
-------	----

機械の仕様

外形	丸形
取り付け寸法 厚み	5.7 mm
取り付け寸法 直径	28.9 mm
反射面の直径	25 mm
リフレクタの素材	ガラス
支持材の素材	プラスチック
検出面の素材	トリプル
正味重量	5 g
取り付けの種類	M3棒ネジ

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 120 °C
----------	----------------

分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

