

Technisch gegevensblad

Veiligheidsinterface

Art.-nr.: 50149653

LBK ISC110



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	LBK ISC
Type	Controller voor radarsensor
omvat	Micro-SD-kaartsleuf
Applicatie	Stationaire beveiliging van gevaarzones Stationaire toegangsbeveiliging

Functies

Functies	Aansluiting van maximaal 6 sensoren Configuratiegeheugen Deactivering van sensorgroepen Micro-SD-kaartsleuf Omschakeling tussen configuraties Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Synchronisatie van controller
Herstart	automatisch handmatig

Karakteristieke waarden

SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
MTTF _d	42 Jaren, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,30E-08 per uur
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	3, EN ISO 13849-1

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Extern netdeel met geïntegreerde kortsluitbeveiliging Overstroom via geïntegreerde resetbare zekering (max. 5s bij 8A)
-------------	---

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	20 ... 28 V, DC
Stroomopname, max.	1.000 mA, zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max.	5 W

Uitgangen

Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's)	2 St.
---	-------

Interface service

Type	USB
------	-----

Aansluiting

Aantal aansluitingen	4 St.
Aansluiting 1	
Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	3 -polig

Aansluiting 2

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Klem

Aansluiting 3

Functie	Signaal IN Signaal OUT
Type aansluiting	Klem

Aansluiting 4

Functie	Configuratie/parametrering
Type aansluiting	USB

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	106 mm x 33 mm x 103 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	170 g
Kleur behuizing	wit
Type bevestiging	DIN-railmontage Klikbevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 80 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	0 ... 95 %

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsgraad	II
Goedkeuringen	TÜV Süd Italia UL

Classificatie

Douanetariefnummer	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ECLASS 16.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449
UNSPSC 26.08	32151800

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	3 -polig

Klem

Toewijzing

+	+24 V DC
E	PE
-	GND

Aansluiting 2

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	4 -polig

Klem

Toewijzing

+	+12 V DC
H	CAN H
L	CAN L
-	GND

Aansluiting 3

Functie	Signaal IN
	Signaal OUT
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	12 -polig

Klem

Toewijzing

Digital In 4	Ingang +24V DC
Digital In 3	Ingang +24V DC
Digital In 2	Ingang +24V DC
Digital In 1	Ingang +24V DC
Digital In V+	Ingang +24V DC, diagnose
Digital In V-	GND
Digital Out GND	GND
Digital Out 4	Veilige uitgang
Digital Out 3	Veilige uitgang
Digital Out 2	Veilige uitgang
Digital Out 1	Veilige uitgang
Digital Out GND	GND

Aansluiting 4

Functie	Configuratie/parametrering
Type aansluiting	USB
Stekkertype	micro-USB

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50143459	KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018	Verbindingskabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Geschikt voor interface: USB Aansluiting 1: USB Aansluiting 2: USB Afgeschermd: Nee Kabellengte: 1.800 mm

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50150799	LBK-MicroSD-Card	Programmageheugen	Geschikt voor: Veilige radarsensor LBK

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.