

KFX-LD-320

Art. n° 50117771

**Fibre optique
unidirectionnelle**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Précision
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R15
Diamètre extérieur fibre optique	Ø1,25mm
Diamètre actif fibre	Ø0,5mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,05mm
Longueur totale	2012mm
Unité de conditionnement	2 pièces

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

KFX-LD-320

Núm. art. 50117771

**Cable óptico,
unidireccional**

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Precisión
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R15
Diámetro externo cable óptico	Ø1,25mm
Diámetro activo fibra	Ø0,5mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,05mm
Longitud total	2012mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463I.XR	1500mm
LV463.XR	750mm
LV463B, LV463.XV	510mm
LV463	300mm
LV462	175mm
LV461	100mm

Encombrement/Dibujo acotado

