

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50141463

KD PL-M12-5A-P0-050

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상: MD 748i

전기 데이터

성능 데이터
작동 전압 50V AC / 60V DC

연결

연결 1
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 압
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요케이블 특성
와이어 개수 5 개수
와이어 단면 1.5 mm²
덮개 색상 회색
차폐됨 아니요
케이블 모델 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경) 2.35 mm
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 50m/s²에서 최대 5m/s

기술 데이터

급힘 주기 10,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 7.5 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 4 x 케이블 직경

전기 연결


연결 1

연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 압
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요

핀

1 갈색
2 흰색
3 청색
4 흑색
5 회색

와이어 색상



환경 데이터

작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -30 ... 90 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -40 ... 90 °C

인증

보호 등급 IP 67
IP 69K
IP 65
인증 c UL US

분류

HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855

회로도

배선도

