

Folha de dados técnicos Sistema de posicionamento de código de barras

N.º do art.: 50107326

BPS 8 SM 100-05



Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas
- Acessórios











Dados técnicos



Dados básicos

Série	BPS 8
Telegrama de dados	Protocolo binário 1
Nota de pedido	A fita de código de barras tem de ser pedida em separado

Parâmetros característicos

Dados óticos

Profundidade de campo	60 120 mm
Fonte de luz	Laser, Vermelho
Comprimento de onda	655 nm
Classe de laser	2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido	Contínuo
Saída do feixe de luz	Lateral com espelho defletor

Dados de medição

Área de medição	0 10.000.000 mm	
Resolução	0,001 100 mm	
Reprodutibilidade (1 Sigma)	1 mm	
Emissão do valor medido	3,3 ms	
Velocidade de traslado máx.	4 m/s	

Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra curto-circuito
r roteção do circuito	i i dieçao contra curto-circuito

Dados	de	desem	nenho

Tensão de alimentação U _B	4,75 5,5 V, CC
Consumo de corrente, máx.	250 mA

Entradas/saídas salacionávois

Entradas/Saldas Selecionaveis	
Corrente de saída, máx.	100 mA
Número de entradas/saídas selecio- náveis	1 Unid.

Interface

Про	RS 232
RS 232	
Função	Processo
Velocidade de transmissão	1.200 187.500 Bd
Formato dos dados	Ajustável
Bit de partida	1
Bit de dados	8
Stop_Bit	1
Parity	Ajustável
Protocolo de transmissão	Ajustável
Codificação de dados	Binário

DC 000

Interface de serviço

Número de conexões

Tipo	RS 232	
RS 232		
Função	Serviço	
Conexão		

1 Unid.

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	51 mm x 61 mm x 17,4 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica	Vidro
Peso líquido	120 g
Cor da carcaça	Prata
	Vermelho
Tipo de fixação	Através de suporte de fixação opcional
	Fixação de passagem
	Ranhuras em forma de cauda de andorinha
	Rosca de fixação

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	2 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 40 °C
Temperatura ambiente, armazena- mento	-20 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	0 90 %

Certificações

info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Grau de proteção	IP 67, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção	III
Certificações	c UL US
Método de ensaio da compatibilidade	EN 55022
eletromagnética em conformidade com a norma	EN 55024
a norma	EN 61000-4-2, -3, -4, -6
	EN 61000-6-2, -3
Método de ensaio do choque em	EN 60068-2-27
conformidade com a norma	IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque perma- nente em conformidade com a norma	IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma	IEC 60068-2-6, Test Fc







Número da pauta aduaneira	84719000
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280106
ECLASS 13.0	27280106
ECLASS 14.0	27280106
ECLASS 15.0	27280106
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825


Desenhos dimensionais




Todas as medidas em milímetros









- Conector giratório, ângulo de rotação de 90 $^\circ$
- Díodos indicadores (B1: LED de status, B2: LED de decodificação)
- Raio de detecção, divergência máx. 5 mm a uma distância de leitura de 150 mm
- Eixo ótico


Conexão elétrica



Conexão 1


Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino	Ocupação de pinos
1	V+
2	RS 232 TxD
3	GND
4	RS 232 RxD
5	SW IN/OUT



Diagramas

Curva do campo de leitura



- Distância de leitura [mm]
- Largura do campo de leitura [mm]

Cinza Campo de trabalho

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Apagado	Ausência tensão de abastecimento
	Verde, piscando	Dispositivo OK, fase de inicialização
	Verde, luz contínua	Pronto para operar
	Vermelho, piscando	Dispositivo OK, advertência definida
	Vermelho, luz contínua	Erro de dispositivo
	Laranja, piscando	Operação de serviço ativa
2	Apagado	Posicionamento desativado
	Verde, luz contínua	Posicionamento em curso (valor de posição válido)

Operação e indicação



LED	Indicador	Significado
-----	-----------	-------------

2	Vermelho, luz contínua	Posicionamento em curso (valor de posição inválido)
	Laranja, luz contínua	Posicionamento em curso (rótulo de marca reconhecido)

Código do artigo

Nome do artigo: BPS 8 XX YYY - ZZ

хх	Princípio de varredura / ótica S: scanner de linha (single line) M: Medium Density (distância média)
YYY	Saída do feixe 100: lateral 102: lado frontal
ZZ	Pré-configuração 01 / 05: protocolo binário 1 02: protocolo binário 2 03: protocolo binário 3 04: protocolo binário 4 10: protocolo binário 6

Nota



🖔 Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- 🖔 O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- 🖔 O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Λ

ATENÇÃO! RADIAÇÃO LASER - EQUIPAMENTO LASER CLASSE 2



Não olhe para o feixe!

- O dispositivo cumpre os requisitos da IEC/EN 60825-1:2014 para um produto da **classe de laser 2**, bem como as disposições conforme a U.S. 21 CFR 1040.10 com os desvios correspondentes a Laser Notice No. 56 de 08.05.2019.
- Nunca olhe diretamente para o feixe laser ou na direção dos feixes laser refletidos! Se olhar prolongadamente para a trajetória do feixe, existe o perigo de ferimentos na retina.
- Nunca direcione o feixe laser do dispositivo para pessoas!
- 🖖 Interrompa o feixe laser com um objeto opaco, não refletor, se o feixe laser tiver sido acidentalmente direcionado para uma pessoa.
- 🔖 Durante a montagem e o alinhamento do dispositivo, evite os reflexos do feixe laser em superfícies reflexivas!
- CUIDADO! Se forem utilizados dispositivos de comando ou de ajuste diferentes dos aqui indicados ou forem adotados outros procedimentos, isto poderá levar a uma exposição perigosa à radiação!
- ♥ Observe as determinações legais locais quanto à proteção contra radiação laser.
- Manipulações e alterações do dispositivo não são permitidas. O dispositivo não contém nenhuma peça que deva ser ajustada ou esteja sujeita a manutenção por parte do utilizador. Um reparo pode ser efetuado apenas pela Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Notas



NOTA



Afixar placas de aviso e informação do laser!

No dispositivo encontram-se afixadas placas de aviso e informação do laser. Adicionalmente, vêm junto com o dispositivo placas autocolantes de aviso e informação do laser (adesivo) em vários idiomas.

- \$ Afixe no dispositivo a placa de informação do laser que esteja no idioma adequado para o local de utilização. Se o dispositivo for utilizado nos Estados Unidos, use o adesivo com a nota «Complies with 21 CFR 1040.10».
- S Afixe as placas de aviso e informação do laser próximo ao dispositivo, caso não estejam afixadas quaisquer placas no dispositivo (p. ex., pelo fato de o dispositivo ser muito pequeno para isso) ou caso as placas de aviso e informação do laser afixadas no dispositivo fiquem tapadas devido à situação de montagem.
- § Afixe as placas de aviso e informação do laser de maneira a que possam ser lidas sem a pessoa se expor à radiação laser do dispositivo ou a outra radiação ótica.

Acessórios

Tecnologia de conexão - Unidade de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unidade modular de conexão	Tensão de alimentação: 18 30 V Consumo de corrente, máx.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Conexões: 6 Unid. Grau de proteção: IP 65
CCC	50104790	MA 8-01	Unidade modular de conexão	Tensão de alimentação: 10 30 V Consumo de corrente, máx.: 50 mA Interface: RS 485 Conexões: 3 Unid. Grau de proteção: IP 67

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50040757	KB 008-3000 A	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Sim Comprimento do cabo: 3.000 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

Leuze electronic GmbH + Co. KG

_				
	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50113467	KB JST-M12A-5P- 3000	Cabo de ligação	Adequado para interface: RS 232 Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conexão 2: JST ZHR, 12 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 3.000 mm Material da bainha: PUR

Acessórios



N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50133890	KDS S-M12-5A-M12- 5A-P1-020	Cabo de ligação	Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 2.000 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de fixação - Suportes de fixação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
· []	50104791	BT 8-01	Suporte de fixação	Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Material: Metal

Tecnologia de fixação - Sistemas de montagem com barras redondas

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50127177	BTU 008M-D10	Sistema de montagem	Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem Fixação, lado da instalação: Fixação de aperto por chapa, Para barra redonda 10 mm Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Tipo de suporte de fixação: Girável em 360°, Ajustável, Apertável com terminal Material: Metal

Fita de código de barras

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50144173	BCB G30 H25 L010	Fita de código de barras	Dimensões: 25 mm x 10.000 mm Dimensão de grade: 30 mm
50104792	BCB G30 H47 L010	Fita de código de barras	Dimensões: 47 mm x 10.000 mm Dimensão de grade: 30 mm

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.