

技術データシート

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50133645

PRK3C.T3/4T



#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- リフレクタ/反射テープ
- 製品キー
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ













# 仕様書

# Leuze

#### 基本仕様

シリーズ	3C
動作原理	反射原理
アプリケーション	極透明なボトルの検出
	透明なフィルムの検出

#### 特別モデル

特別モデル オートコリメータ

光学的仕様		
動作範囲	0 3 m (保証検出範囲), リフレクタ TK(S) 100x100あり	
限界動作範囲	0 3.6 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり	
光源	LED, 赤	
波長	635 nm	
送信信号形式	パルス化	
LEDグループ	分類外(EN 62471に準拠)	

#### 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止
	短絡保護

#### パフォーマンスデータ

供給電圧 U <sub>B</sub>	10 30 V, DC, リップルを含む
リップル	0 15 %, U <sub>B</sub> から
無負荷電流	0 15 mA

### 入力

ティーチ入力数 1個数

#### ティーチ入力

$\mathcal{L}_{1} = \mathcal{L}_{1} \setminus \mathcal{L}_{2}$	
種類	ティーチ入力
電圧の種類	DC
スイッチ電圧	低:0.35 x U <sub>B</sub>
	高:0.65 x U <sub>B</sub>
遅延	1 ms
入力抵抗	20,000 Ω

キーボードロック
感度設定
明暗切り替え
高

#### 出力

デジタルスイッチ出力数 1 個数

#### スイッチ出力

種類	デジタルスイッチ出力	
電圧の種類	DC	
スイッチ電流、最大	100 mA	
スイッチ電圧	低:≤2V	
	高: ≥(U <sub>B</sub> -2V)	

#### スイッチ出力 1

スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ライトオン

#### 応答時間

スイッチング周波数	1,500 Hz
応答時間	0.33 ms
スタンバイ遅延	300 ms
応答ジッタ	110 µs

#### コネクタ

コネクタ数	1 個数

#### コネクタ 1

	コネクタ 1	
	機能	信号入力
		信号出力
		電力供給
	コネクタの種類	ケーブル
	ケーブル長	2,000 mm
	シースの素材	PUR
	ケーブル色	黒色
	心線数	4 -芯
	心線断面	0.2 mm <sup>2</sup>

#### 機械の仕様

寸法(幅x高さx長さ)	11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-ABS
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
正味重量	50 g
筐体色	赤
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して
	通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3	0.9 N·m
素材の適合性	ECOLAB

#### 操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数
コントローラ	ティーチボタン
コントローラの機能	感度設定

#### 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 60 °C
周囲温度、保管時	-40 70 °C

#### 認証

保護等級	IP 67
	IP 69K
保護等級	III
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2


# 仕様書



関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ECLASS 13.0	27270902
ECLASS 14.0	27270902
ECLASS 15.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
ETIM 9.0	EC002717
ETIM 10.0	EC002717

# 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



- A LED緑
- B LED黄
- C 光学軸
- D ティーチボタン
- E 取り付けスリーブ(スタンダード)
- F ネジスリーブ (シリーズ3C.B)

# 電気的接続

# Leuze

#### コネクタ 1

機能	信号入力
	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	4 -芯
心線断面	0.2 mm <sup>2</sup>


#### 心線色

#### 心線ア割り当て


茶色	V+	
白	ティーチイン	
青	GND	
黒色	OUT 1	

# ダイアグラム


## 典型的な応答時間



- 間隔 [m]
- オフセット [mm]



## 典型的な余裕度



- 間隔 [m]
- 余裕度
- TKS 40x60
- TKS 20x40
- フィルム REF 4-A-50x50

Leuze electronic GmbH + Co. KG

仕様を予告なく変更する場合があります

# 操作と表示



LED	ディスプレー	意味
1	緑、連続点灯	動作可能状態 動作可能状態
2	黄、連続点灯	光路 制限なし

## リフレクタ/反射テープ

製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
50117583	MTKS 50x50.1	0 1.3 m 0 1.6 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 1.2 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可
50110192	REF 6-A-50x50	0 1.2 m 0 1.4 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 0.3 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 素材: プラスチック 素材の化学名: PMMA 取り付け: 自己粘着
50003192	TK 100x100	0 3 m 0 3.6 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 裏面に貼付できます
50022816	TKS 100X100	0 3 m 0 3.6 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可
50081283	TKS 20X40	0 1 m 0 1.2 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可
50040820	TKS 40X60	0 2 m 0 2.4 m	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可

## 製品キー

製品名: AAA 3C d EE-f.GG H/i J-K

AAA3C 動作原理 / 外形

製TF原性 / 外が HT3C: バックグラウンドフェードアウト付きの反射式光スイッチ LS3C: 一方向-光電センサトランスミッタ LE3C: 一方向-光電センサレシーバ PRK3C:偏向フィルター付き反射式光ボックス

ODT3C:背景抑制機能付き距離センサ

Leuze electronic GmbH + Co. KG

仕様を予告なく変更する場合があります

## 製品キー



d 光のタイプ 省略:赤い光 I·赤外線 ΕE 省略:LED L1:レーザークラス1 L2:レーザークラス2 PP: パワーPower PinPoint® LED 所定の検出範囲(任意) 省略: 検出範囲It.データシート xxxF: 所定の検出距離 [mm] 2M: 動作範囲2メートル GG 装備 省略: スタンダード A: 位置割り当てのための自動コリメーション原理(単一レンズ) B: 2つのM3のネジケース付きのハウジングガイド、真鍮 F:調整された検出範囲 L:長い光スポット S:小さな光スポット T:トラッキングなしでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理 (単一レンズ) TT:トラッキングありでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理 (単一レンズ) V:V-オプティクス XL: 特別に長い光スポット X:拡張バリエーション HF: 高周波点灯(LED)を暗くします Н 検出範囲設定 HTでは省略:8スピンドルでの調整可能な検出範囲 反射式光ボックス(PRK)では省略:検出範囲は調整できない 1:ポテンショメータ270° 3:ボタンでのティーチイン 6:オートティーチ 切り替え出力/機能OUT 1/IN: Pin 4 または黒の心線 2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え N:NPN-トフンススロカ、明トックロス 4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え 6:プッシュブル(プッシュブル)切り替え出力、PNP明るく切り替え、NPN暗く切り替え の DND暗く切り替え、NPN明るく切り替え、NPN明るく切り替え G:プッシュプル(ブッシュプル)切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え L: IO-リンクインターフェース (SIO-モード: PNP ライトオン、NPN ダークオン) 8: アクティベーション入力 (高い信号でアクティベーション) X:ピン 覆われていない 1: IO-リンク / ライトオン ( NPN ) / ダークオン ( PNP ) 切り替え出力/機能OUT 2/IN: Pin 2 または白の心線 2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え N:NPN-トフンン人グロガ、哺へいった。 4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え 6:プッシュプル (プッシュプル) 切り替え出力、PNP明るく切り替え、NPN暗く切り替え の・アッシュプル (プッシュプル) 切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え G:プッシュプル(プッシュプル)切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え W:警告出力 X:ピン 覆われていない 8: アクティベーション入力 (高い信号でアクティベーション) 9: アアクティベーション入力 (高い信号でデクティベーション) T: ケーブルでのティーチイン K 雷气的接続 省略:ケーブル、標準長さ2000 mm、4配線 5000:ケーブル、標準長さ5000mm、4配線 M8:M8丸形プラグコネクタ、4極(プラグ) M8.3:M8丸形プラグコネクタ、3極(プラグ) 1803.1 MOXID フラコネッス、348 (フラフ) 200-M8:ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、4極、軸方向(プラグ) 200-M8.3:ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、3極、軸方向(プラグ) 200-M12:ケーブル、長さ200mm、M12円形コネクタ、4極、軸方向 (プラグ)

#### 注意



♥ 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

## 注意





#### 目的にかなったご利用にご注意ください!



- ♥ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ♥ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ♥ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

#### ULアプリケーションの場合:



🦴 ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

♥ これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する( カテゴリ:CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7)を用いて使用してください。

## その他の情報

- 光源:周囲温度25°Cでの平均寿命100,000h
- 応答時間:短い低下時間に対しては約5kOhmのオーム抵抗をお勧めします
- 両方の出力に対する出力電流の合計、環境温度>40°Cに対しては50mA
- 光スポットがリフレクターに当たってはいけません。
- MTK(S)で始まるマイクロトリプルリフレクタまたは反射テープREF 6-A-の使用を推奨します。
- 反射フィルムREF 6-A-の場合、センサの側縁部は反射フィルムの側縁部と平行にしなければなりません。

## アクセサリ

# 取り付け技術-取り付けブラケット

製品番号	名称	制品	説明



50060511 BT 3 取付デバイス

取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

## 取り付け技術-ポール固定

製品番号 名称 製品 説明

50117255 BTU 200M-D12 アセンブリシステム 取り付け部のモデル: アセンブリシステム

取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 薄板アタッチメントによる取り付け

取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M3ねじに適合取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可

素材: 金属

Leuze electronic GmbH + Co. KG

仕様を予告なく変更する場合があります

## アクセサリ



注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。